

bimos

**Pracovná otočná stolička, integrálna pena, s kolieskami, nízka, Typ: BLACK****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965250 BLACK
GTIN	4016849943886
Trieda položky	96B

**Popis****Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo sú vyrobené z mäkkej integrálnej peny. Veľmi pevné, ľahko čistiteľné, umývateľné a odolné voči miernym kyselinám a zásadám, ako aj na mechanickému pôsobeniu. Odolné voči odletujúcim iskrám.

Otočná pracovná stolička Work-Tec Ergo: Pohodlné čalúnenie s ergonomicky tvarovaným operadlom a horizontálnym prešivaním, s praktickými posuvnými rukoväťami v oranžovej farbe. S ergonomickým balíkom: Synchronná technológia vrátane regulácie hmotnosti. Regulácia hmotnosti od 45 – 120 kg.

**Technický opis**

Operadlo Výška	580 mm
Prevedenie	s kolieskami
Hĺbka sedu	470 mm
Séria	Work-Tec Ergo
Šírka sedu	460 mm

Operadlo Rozsah prestavenia výšky	60 mm
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	60 mm
Nastavenie sklonu sedadla v stupňoch	6 Stupeň
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 630 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

## Príslušenstvo

Kolieska(1 súprava = 5 kusov)	963187
-------------------------------	--------