

bimos

**Pracovná otočná stolička, koženka, s klzákmi a kruhom na nohy, vysoká, Typ: BLACK****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965262 BLACK
GTIN	4016849943916
Trieda položky	96B

**Popis****Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo vyrobené zo syntetickej kože, pohodlné a mäkké. Umývateľné a ľahko sa čistia. Odolné voči dezinfekcii a antibakteriálne, bez PVC.

Otočná pracovná stolička Work-Tec Ergo: Pohodlné čalúnenie s ergonomicky tvarovaným operadlom a horizontálnym prešíváním, s praktickými posuvnými rukovätami v oranžovej farbe.

S ergonomickým balíkom: Synchronná technológia vrátane regulácie hmotnosti.

Regulácia hmotnosti od 45 – 120 kg.

**Technický opis**

Operadlo Výška	580 mm
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	60 mm
Šírka sedu	460 mm
Séria	Work-Tec Ergo
Prevedenie	vysoká výška sedenia

Hĺbka sedu	470 mm
Nastavenie sklonu sedadla v stupňoch	6 Stupeň
Operadlo Rozsah prestavenia výšky	60 mm
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	590 - 860 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička