

bimos

Pracovná otočná stolička, koženka, s kolieskami, nízka, Typ: BLACK**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965260 BLACK
GTIN	4016849943909
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo vyrobené zo syntetickej kože, pohodlné a mäkké. Umývateľné a ľahko sa čistia. Odolné voči dezinfekcii a antibakteriálne, bez PVC.

Otočná pracovná stolička Work-Tec Ergo: Pohodlné čalúnenie s ergonomicky tvarovaným operadlom a horizontálnym prešíváním, s praktickými posuvnými rukovätami v oranžovej farbe. S ergonomickým balíkom: Synchronna technológia vrátane regulácie hmotnosti. Regulácia hmotnosti od 45 – 120 kg.

Technický opis

Séria	Work-Tec Ergo
Prevedenie	s kolieskami
Operadlo Výška	580 mm
Šírka sedu	460 mm
Hĺbka sedu	470 mm
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	60 mm

Nastavenie sklonu sedadla v stupňoch	6 Stupeň
Operadlo Rozsah prestavenia výšky	60 mm
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 630 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Kolieska(1 súprava = 5 kusov)	963187
-------------------------------	--------