

bimos

Pracovná otočná stolička, Supertec, s kolieskami, nízka, Typ: BLACK**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965280 BLACK
GTIN	4016849943947
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Supertec je pohodlný, mäkký, priedušný, ako aj extrémne odolný, odolný voči prerezaniu, ľahko sa čistí a protišmykový. Vďaka mikroplášťu spája výhody látky a integrálnej peny.

Otočná pracovná stolička Work-Tec Ergo: Pohodlné čalúnenie s ergonomicky tvarovaným operadlom a horizontálnym prešíváním, s praktickými posuvnými rukovätami v oranžovej farbe.

S ergonomickým balíkom: Synchronna technológia vrátane regulácie hmotnosti.

Regulácia hmotnosti od 45 – 120 kg.

Technický opis

Operadlo Výška	580 mm
Hĺbka sedu	470 mm
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	60 mm
Séria	Work-Tec Ergo
Prevedenie	s kolieskami
Šírka sedu	460 mm

Nastavenie sklonu sedadla v stupňoch	6 Stupeň
Operadlo Rozsah prestavenia výšky	60 mm
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 630 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Kolieska(1 súprava = 5 kusov)	963187
-------------------------------	--------