

bimos

**Pracovná otočná stolička, látkový sedák, s klzákmi a kruhom na nohy, vysoká,  
Typ: BLACK****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965272 BLACK
GTIN	4016849943930
Trieda položky	96B

**Popis****Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo s mäkkým textilným čalúnením. Pohodlné a priedušné, odolné. Otočná pracovná stolička Work-Tec Ergo: Pohodlné čalúnenie s ergonomicky tvarovaným operadlom a horizontálnym prešivaním, s praktickými posuvnými rukoväťami v oranžovej farbe. S ergonomickým balíkom: Synchronná technológia vrátane regulácie hmotnosti. Regulácia hmotnosti od 45 – 120 kg.

**Technický opis**

Hĺbka sedu	470 mm
Prevedenie	vysoká výška sedenia
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	60 mm
Séria	Work-Tec Ergo
Operadlo Výška	580 mm
Šírka sedu	460 mm

Nastavenie sklonu sedadla v stupňoch	6 Stupeň
Operadlo Rozsah prestavenia výšky	60 mm
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	590 - 860 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička