

**metabo****Kapovacia a pokosová píla, Ø 216 mm, Typ: KGSV216M**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078192 KGSV216M
GTIN	4007430256607
Trieda položky	03D

## Popis

### Prevedenie:

Kapovacia a pokosová píla **s funkciou ťahania a reguláciou počtu otáčok.**

- **Regulácia počtu otáčok pre rozšírené spektrum použitia, napr. na pílenie hliníkových profilov a plastov.**
- **Integrovaný rezací laser a LED osvetlenie pracoviska na presné rezy.**
- **Vyberateľné rozšírenia stola, aj odnímateľné na podloženie extrémne dlhých obrobkov.**
- **Efektívne odsávanie triesok pomocou integrovaného lievika na zachytávanie triesok.**
- **S pílovým listom »multi cut« (ploché/trapézové ozubenie) pre vysokú kvalitu rezu a dlhú životnosť, napr. do laminátu a hliníkových profilov.**
- **Veľká kapacita rezu vďaka funkcii ťahu pre široké obrobky.**
- **Kompaktná nízka hmotnosť, vhodné aj na prenášanie v jednej ruke.**
- **Pevná konštrukcia z hliníkového tlakového odliatku pre použitie s najtvrdším materiálom.**
- **Jednoduchá preprava vďaka ergonomickým prenosným rukovätiam a poistke pílovej hlavy.**
- **Celohriadelová elektronika Vario-Constamatic (VC) na prácu pri rýchlostiach vhodných pre materiál, ktoré zostávajú pri zaťažení takmer konštantné.**
- **Rýchle a presné nastavenie bežných uhlov prostredníctvom západiek.**
- **Vyberateľné rozšírenia stola, aj odnímateľné na podloženie extrémne dlhých obrobkov.**
- **Jasné pracovné svetlo s LED na osvetlenie rozhrania (sieťové, bez potreby batérií).**

- **Vysoké, z boku posúvateľné zarážky pre bezpečné pílenie.**
- **Rýchlopínací zverák na bezpečné zafixovanie obrobku zhora alebo spredu.**
- **Hĺbkový doraz na jednoduchú tvorbu drážok.**
- **Hlava píly so sklonom doľava, s prídavným uhlovým rozsahom pre zadné rezy.**
- **Všetky stupnice a ovládacie prvky viditeľné a intuitívne ovládateľné z pracovnej pozície.**
- **Jednoduchá výmena pílového listu pomocou aretácie vretena; bez nutnosti demontáže výkyvného ochranného krytu.**

#### Rozsah balenia:

Pílový kotúč z tvrdokovu (60 zubov), 2 integrované rozšírenia stola, skracovací doraz, materiálová svorka, nástroj na výmenu pílových listov, navíjanie káblov a vrečko na triesky.

#### Upozornenie:

Vhodné pílové kotúče nájdete pod č. 584004 – 593930.

## Technický opis

maximálny uhol skosenia vľavo	47 Stupeň
Dĺžka	760 mm
Výška	340 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Ø otvora pílového listu	30 mm
maximálne otáčky	5500 min <sup>-1</sup>
Šírka	475 mm
Označenie výrobcu	KGSV 216 M
maximálny uhol sklonu vpravo	2 Stupeň
Dĺžka kábla	2 m
maximálny uhol skosenia vpravo	47 Stupeň
Ø pílového kotúča	216 mm
maximálny uhol sklonu vľavo	47 Stupeň
Hmotnosť	13,5 kg
Príkon	1350 W
maximálna hĺbka rezu 90°	65 mm
maximálna hĺbka rezu 45°	36 mm
Šírka rezu	305/205 mm
Atribút Názov produktu	Ø 216 mm

Druh produktu

Píla