

metabo**Kapovacia a pokosová píla, Ø 315 mm, Typ: KGS315P**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078193 KGS315P
GTIN	4003665505671
Trieda položky	03D

Popis

Prevedenie:

Kapovacia a pokosová píla **s funkciou ťahania** a **reguláciou počtu otáčok**.

- **Vysoký rezný výkon až do 320 × 120 mm pri 90°.**
- **Maximálna flexibilita pri pílení pomocou obojstranne otočného stola a obojstranne nakloniteľnej pílovej hlavy.**
- **Regulácia počtu otáčok pre rozšírené spektrum použitia, napr. na pílenie hliníkových profilov a plastov.**
- **Metabo Quick pre výmenu pílového listu bez nástrojov.**
- **Pozvoľný štart pre bezpečnú prácu a dlhú životnosť motora a prevodovky.**
- **Enormný rezný výkon vďaka extrémne výkonnému univerzálnemu motoru a veľkému pílovému listu.**
- **Veľká kapacita rezu vďaka funkcii ťahu pre široké obrobky.**
- **Jednoduchá preprava vďaka ergonomickým prenosným rukovätiam a poistke pílovej hlavy.**
- **Optimálne odsávanie triesok pomocou druhého odsávacieho bodu priamo na rozhraní.**
- **Celohriadelová elektronika Vario-Constamatic (VC) na prácu pri rýchlostiach vhodných pre materiál, ktoré zostávajú pri zaťažení takmer konštantné.**
- **Rýchle a presné nastavenie bežných uhlov prostredníctvom západiek.**
- **Vysoké, z boku posúvateľné zarážky pre bezpečné pílenie.**
- **Rýchloupínací zverák na bezpečné zafixovanie obrobku zhora alebo spredu.**

- **Integrované vyberateľné rozšírenia stola z hliníkového tlakového odliatku.**
- **Hĺbkový doraz na jednoduchú tvorbu drážok.**
- **Všetky stupnice a ovládacie prvky viditeľné a intuitívne ovládateľné z pracovnej pozície.**

Rozsah balenia:

Pílový list z tvrdokovu (84 zubov), 2 integrované rozšírenia stola, materiálková svorka, prechodový kus 35/58 mm.

Upozornenie:

Vhodné pílové kotúče nájdete pod č. 584004 – 593930.

Technický opis

Ø otvora pílového listu	30 mm
Hmotnosť	27,2 kg
Výška	365 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Dĺžka kábla	2,1 m
maximálna hĺbka rezu 90°	120 mm
maximálne otáčky	4100 min ⁻¹
Ø pílového kotúča	315 mm
maximálny uhol sklonu vľavo	46 Stupeň
Príkon	1600 W
Šírka	765 mm
maximálny uhol skosenia vľavo	47 Stupeň
maximálny uhol skosenia vpravo	60 Stupeň
maximálny uhol sklonu vpravo	46 Stupeň
Označenie výrobcu	KGS 315 Plus
Dĺžka	950 mm
maximálna hĺbka rezu 45°	76 mm
Šírka rezu	320/223 mm
Atribút Názov produktu	Ø 315 mm
Druh produktu	Píla

