


Garant**SOMT 120508 PDER, HB7730, Typ: GGG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214880 GGG
GTIN	4045197608666
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,2 mm
Typ	GGG
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT 120508 PDER
Typ	HB7730
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	200	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		