



Priama brúska Akumulátor, Typ: M18FDGRB



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077280 M18FDGRB
GTIN	4058546412395
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Výkonná 18 V/5,0 Ah akumulátorová priama brúska s bezkefovým motorom POWERSTATE™.

- **Elektronika REDLINK PLUS™ s digitálnou ochranou proti preťaženiu pre vyšší výkon.**
- **Akumulátor REDLITHIUM-ION™ s monitorovaním jednotlivých článkov.**
- **Univerzálny držiak pre všetko štandardné 6 a 8 mm príslušenstvo.**
- **Veľmi tenký dizajn pre vyššie pohodlie používateľa.**
- **Vymeniteľné kryty proti prachu chránia motor a zvyšujú jeho životnosť.**
- **Krk vretena s gumovou podložkou pre vyššie pohodlie používateľa.**
- **Ochrana proti opätovnému spusteniu.**

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky, upínacích klieští 6 mm, upínacích klieští 8 mm, otvoreného kľúča SW 15/SW 17, 2x ochranného krytu proti prachu, HD-boxu.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a príslušenstvo nájdete pod Č. 073811ff.

Vhodné frézovacie kolíky nájdete pod Č. 540200ff.

Vhodné brúsne kolíky nájdete pod Č. 550600ff.

Vhodné leštiace kolíky nájdete pod Č. 551850ff.

Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Hmotnosť	2 kg
maximálny Ø upínacích klieštín	6 - 8 mm
Napätie akumulátora	18 V
Rozsah otáčok	27000 min ⁻¹
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny Ø kotúčov	50 mm
Hmotnosť vrátane batérie	2 kg
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Kapacita akumulátora	5 Ah
Označenie výrobcu	M18 FDGRB
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Druh produktu	Priama brúska