

**CNMG 120408, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250104 CCX
GTIN	4960664900619
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač triesok	PP
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	210 - 450 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	Cermet
Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Hlavné použitie	P
Typ	CCX
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie