

**DNMG 150604, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250696 CCX
GTIN	4960664900879
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	PP
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	210 - 450 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rezný materiál	Cermet
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,

Typ	CCX
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie