

**DNMG 150608, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250697 CCX
GTIN	4960664900886
Trieda položky	25E

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CCX
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	210 - 450 m/min
Rezný materiál	Cermet
Podmienka rezu	kontinuálne
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Lamač triesok

PP

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie