

**TNMG 160408, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251474 CCX
GTIN	4960664900404
Trieda položky	25E

Technický opis

Typ	CCX
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	Cermet
Lamač triesok	PP
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	210 - 450 m/min
Počet výmien/rezných hrán	6
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Povrchová úprava

s povrchovou úpravou

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie