

**WNMG 080408, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252014 CCX
GTIN	4960664901159
Trieda položky	25E

**Popis****Technický opis**

Lamač triesok	HQ
Rezný materiál	Cermet
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	210 - 450 m/min
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,05 - 0,35 mm/ot,

Počet výmien/rezných hrán	6
Typ	PV720
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie