

**DC.T 11T302, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260385 CCX
GTIN	4960664911578
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	PP
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT11T302
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	Cermet
Tolerancia	M
Typ	CCX
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,

Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 370 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie