

**VBMT 110308, Typ: CCX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261176 CCX
GTIN	4960664912131
Trieda položky	25E

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT110308
Rezný materiál	Cermet
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,8 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PP
Typ	CCX

Podmienka rezu	kontinuálne
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie