

**DNMG 150612, Typ: CA315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250798 CA315
GTIN	4960664799060
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	1,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612
Typ	CA315
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	K
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Posuv f	0,17 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 350 m/min
Lamač triesok	kg
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rezný materiál	HM

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3,6 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie