

**DNMG 150608, Typ: CA315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250797 CA315
GTIN	4960664799053
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	K
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 350 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	kg
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Typ	CA315
Posuv f	0,17 - 0,5 mm/ot,

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3,6 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie