

**CCMT 120404, Typ: CA315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260202 CA315  |
| GTIN             | 4960664798209 |
| Trieda položky   | 25E           |

**Technický opis**

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | hrubovanie a dokončovanie |
| Rezný materiál                         | HM                        |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | CCMT 120404               |
| Lamač triesok                          | GK                        |
| Hlavné použitie                        | K                         |
| Počet výmien/rezných hrán              | 2                         |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,5 - 3 mm                |
| Uhlový Polomer                         | 0,4 mm                    |
| Podmienka rezu                         | ľahko prerušovaný         |
| Povrchová úprava                       | s povrchovou úpravou      |
| Tolerancia                             | M                         |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 60 - 230 m/min            |

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Posuv f       | 0,1 - 0,3 mm/ot,                      |
| Typ           | CA315                                 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |