

**WNMG 080412, Typ: CA315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252116 CA315
GTIN	4960664800193
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 350 m/min
Lamač triesok	KG
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	1,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	K
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm

Typ	CA315
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie