

**DC.T 11T308, Typ: CA315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260492 CA315 |
| GTIN | 4960664798681 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Typ | CA315 |
| Povrchová úprava | s povrchovou úpravou |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Hĺbka rezu a_p | 0,5 - 3 mm |
| Hlavné použitie | K |
| Rezný materiál | HM |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Lamač triesok | GK |
| Tolerancia | M |
| Podmienka rezu | ľahko prerušovaný |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T308 |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 60 - 230 m/min |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |