

**CCMT 09T308 Wiper, Typ: PR1725****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260100 PR1725
GTIN	4960664890729
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	WP
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Typ	PR1725
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	50 - 150 m/min
Ďalšie použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie