

**CC.T 060204, Typ: CA025P**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260092 CA025P
GTIN	4960664878185
Trieda položky	25E

## Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Lamač triesok	HQ
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	P
Typ	CA025P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie