

**CC.T 09T304, Typ: CA025P**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260097 CA025P
GTIN	4960664878208
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Typ	CA025P
Lamač triesok	HQ
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	P

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie