

**CCMT 120404, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260202 CA025P
GTIN	4960664878147
Trieda položky	25E

Technický opis

Tolerancia	M
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	GK
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404
Typ	CA025P
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM

Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie