

**DC.T 11T302, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260385 CA025P
GTIN	4960664878680
Trieda položky	25E

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	CA025P
Tolerancia	M
Lamač triesok	HQ
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie