

**DCMT 070202, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260481 CA025P
GTIN	4960664878598
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Tolerancia	M
Typ	CA025P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT070202
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Lamač triesok	GK

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie