

**VBMT 110308, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261176 CA025P
GTIN	4960664879489
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CA025P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	HQ
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hlavné použitie	P
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110308
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie