

**DC.T 11T302, Typ: PDL010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260385 PDL010
GTIN	4960664882519
Trieda položky	25E

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT11T302
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Tolerancia	G
Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 400 m/min
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	AP
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie

Typ	PDL010
Hlavné použitie	N
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie