


**WN.G 080404, Typ: PDL010**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252112 PDL010
GTIN	4960664848577
Trieda položky	25E

Popis

Technický opis

Hlavné použitie	N
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,5 mm
Lamač triesok	AH
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	PDL010
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Tolerancia	G

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie