

melabo**Dvojitá brúska 400 V, Typ: DSD200P**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077541 DSD200P
GTIN	4061792226043
Trieda položky	03D

Popis

Prevedenie:

Dvojitá brúska na brúsenie, ostrenie, odhrotovanie a pri použití oceľovej drôtenej kefy aj na odstraňovanie hrdze z ocele a kovov. Integrované LED svetlo optimálne osvetľuje pracovný priestor. Maximálnu plynulosť chodu a dlhú životnosť kotúčov umožňujú kvalitné upevňovacie príruby.

- **Podpery obrobnku nastaviteľné bez použitia náradia.**
- **Dvojitá brúska s mimoriadne silným ťahovacím momentom s trojfázovým motorom je vhodná pre vysokú náročnosť používania.**
- **Obojstranná odsávací prípojka, vhodná pre bežné prípojné objímky.**
- **Veľká podložka pre nástroje so sklonom s praktickou drážkou v tvare V na ostrenie zväracích ihiel.**
- **Na brúsenie, ostrenie, odstraňovanie výronkov a hrdze z ocele a kovov.**
- **Vhodné na použitie kruhových drôteniek z ocele na odstraňovanie hrdze.**
- **Integrované LED svetlo na optimálne osvetlenie pracovného priestoru.**
- **Indukčný motor bez hluku a vibrácií, bez údržby.**
- **Maximálnu plynulosť chodu a dlhú životnosť kotúčov umožňujú kvalitné upevňovacie príruby.**
- **Ochrana pred opätovným nábehom: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení napájania.**

Rozsah balenia:

Vrátane brúsnych kotúčov z normálneho korundu 36 P a 60 N, protiiskrových ochranných skiel, podpery obrobnku a šesťhranného kľúča.

Upozornenie:

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100 a Č. 568733.

Technický opis

Príkonn	750 W
Ø otvoru brúsneho kotúča H	32 mm
Hmotnosť	17,8 kg
Šírka brúsneho kotúča T	25 mm
maximálne otáčky	2980 min ⁻¹
Označenie výrobcu	DSD 200 Plus
Ø brúsneho kotúča D	200 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Dĺžka kábla	1,8 m
Menovitý výkon	400 V
Druh produktu	Dvojitá brúska