

metabo**Ručná akumulátorová kotúčová píla s akumulátorom LiHD, Typ: KS18LTX66****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078186 KS18LTX66
GTIN	4061792192157
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:**

Lahká ručná kotúčová píla s akumulátorom a intenzívnou prevlečnou silou pre univerzálne použitie na stavenisku. Kompatibilné s vodiacimi lištami.

- **Integrované pracovné svetlo s LED pre optimálne osvetlenie rozhrania.**
- **Hliníková podlahová doska použiteľná priamo na vodiacich lištách Metabo ako aj Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a od iných výrobcov.**
- **Rýchle, presné krycie rezy pomocou jednoduchého napojenia pomocou Metabo krycej lišty KFS (príslušenstvo).**
- **LiHD vysokovýkonný akumulátor a Metabo Brushless motor zaručujú maximálnu prevlečnú silu a neustále pílenie.**
- **Automatické za-/vypnutie pripojeného odsávača cez CordlessControl (k dispozícii ako príslušenstvo).**
- **Podpera na vyhadzovanie triesok z pílenia pre akúkoľvek pracovnú polohu s individuálnym otáčaním a aretáciou.**
- **0° poloha s dodatočným ovládaním pre maximálnu presnosť rezu.**
- **Dobre viditeľný ukazovateľ rezu na pílenie podľa praskliny.**
- **Pevnosť a dlhá životnosť vďaka krytu píly z hliníkového tlakového odliatku.**
- **Rukoväť s protišmykovým povrchom Softgrip pre bezpečné vedenie.**
- **Možnosť odsávania pripojením univerzálneho vysávača.**

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x akumulátora LiHD, rýchlonabíjačky, metaBOXu, tvrdokovového pílového kotúča (18 zubov), paralelného dorazu a šesťhranného kľúča.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Ø otvora pílového listu	20 mm
Označenie výrobcu	KS 18 LTX 66 BL
Kapacita akumulátora	8 Ah
maximálna hĺbka rezu 45°	43 mm
maximálne otáčky	4800 min ⁻¹
Hmotnosť vrátane batérie	4,5 kg
Hmotnosť bez batérie	3,5 kg
Druh batérie	Li-Ion
Balenie	Metabox
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Ø pílového kotúča	165 mm
Napätie akumulátora	18 V
maximálna hĺbka rezu 90°	66 mm