

metabo**Akumulátorová kotúčová píla na kov bez akumulátora, Typ: MKS18LTX58****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078188 MKS18LTX58
GTIN	4061792005570
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:**

Ručná kruhová píla s akumulátorom a intenzívnou prevlečnou silou s boxom na zachytávanie triesok na studené pílenie kovov. Kompatibilné s vodiacimi lištami.

- **Výstupná brzda pre maximálnu bezpečnosť pomocou rýchleho zastavenia pílového listu (< 1 sekunda).**
- **Rýchle a presné rezanie potrubí, profilov, kanálov, kovových mreží a plechov. Bez iskier a výronkov.**
- **S boxom na zachytávanie triesok pre čisté pracovné prostredie.**
- **Pevná píla s ochranným krytom z hliníkového tlakového odliatku a podlahovou doskou z nehrdzavejúcej ocele.**
- **Nízka hmotnosť a kompaktný ergonomický dizajn.**
- **Priezor v ochrannom kryte pre presné vedenie rezu.**
- **Plynulé nastavenie hĺbky rezu bez použitia nástrojov podľa mm a inch stupnice.**
- **Pohodlná výmena pílového listu prostredníctvom aretácie vretena.**
- **Presné priame rezy kovových mreží, ocelových a profilových plechov pomocou vodiacej lišty (príslušenstvo).**

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky, vrátane tvrdokovového pílového kotúča na kov (40 zubov), paralelného dorazu, šesťhranného kľúča a adaptéra vodiacej lišty.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

Ø otvora pílového listu	20 mm
Označenie výrobcu	MKS 18 LTX 58
Hmotnosť vrátane batérie	3,7 kg
maximálna hĺbka rezu 90°	58 mm
Ø pílového kotúča	165 mm
Hmotnosť bez batérie	2,8 kg
Napätie akumulátora	18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Druh batérie	Li-Ion
Druh produktu	Píla