

metabo**Kombinovaná pásová brúska 230 V, Typ: BS200P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077550 BS200P
GTIN	4061792226050
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:**

Dvojitá brúska na brúsenie, ostrenie, odhroťovanie a pri použití ocelevej drôtenej kefy aj na odstraňovanie hrdze z ocele a kovov. Integrované LED svetlo optimálne osvetľuje pracovný priestor. Maximálnu plynulosť chodu a dlhú životnosť kotúčov umožňujú kvalitné upevňovacie príruby.

Podpery obrobnku nastaviteľné bez použitia náradia.

Univerzálne kombinované zariadenie s brúsnym pásom a brúsnym kotúčom je ideálne na obrábanie dreva a kovu.

- **Veľké pásové brúsne rameno s plynulým sklonom 90° pre dve bežné dĺžky brúsneho pásu.**
- **Nastavenie sklonu pásového brúsneho ramena bez použitia nástrojov.**
- **Odsávací prípojka na pásovom brúsnom ramene, vhodná pre bežné prípojné objímky.**
- **Vhodné na použitie kruhových drôteniek z ocele na odstraňovanie hrdze.**
- **Integrované LED svetlo na optimálne osvetlenie pracovného priestoru.**
- **Flexibilná práca na veľkej brúsnej ploche alebo prípadne na zaoblenie pásového brúsneho ramena.**
- **Odsávací prípojka na pásovom brúsnom ramene, vhodná pre bežné prípojné objímky.**
- **Gumené hnacie koliesko v pásovom brúsnom ramene s drážkami pre rýchle vedenie tepla.**
- **Rýchla výmena brúsneho pásu bez použitia nástroja na otvorenie krytu.**
- **Maximálnu plynulosť chodu a dlhú životnosť kotúčov umožňujú kvalitné upevňovacie príruby.**

Rozsah balenia:

Vrátane brúsneho kotúča z normálneho korundu 60 N, brúsneho tkaninového pásu K 60, protiiskrových ochranných skiel, podpery obrobku a šesťhranného kľúča.

Upozornenie:

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100 a Č. 568733.

Technický opis

Príkion	600 W
Hmotnosť	16,9 kg
Označenie výrobcu	BS 200 Plus
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
maximálne otáčky	2980 min ⁻¹
Dĺžka kábla	1,8 m
Dĺžka brúsneho pásu	1000 mm
Dĺžka brúsneho pásu	1020 mm
Šírka brúsneho pásu	50 mm
Ø brúsneho kotúča D	200 mm
Ø otvoru brúsneho kotúča H	32 mm
Šírka brúsneho kotúča T	25 mm
Menovitý výkon	230 V
Druh produktu	Pásová brúska