



Magnet pre zdvíhanie bremien MaxX, Maximálna nosnosť (rovná): 200kg



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	382001 200
GTIN	
Trieda položky	38D

Popis

Prevedenie:

Kompaktný a robustný dizajn s neodymovými permanentnými magnetmi. Princíp „neutrálnej koruny“ zabraňuje magnetickému rozptylu a nežiaducim silám priťahovania k susedným nákladom. Konštantný výkon je zaručený vďaka základnému telu, ktoré je vyrobené z jedného bloku a nemá žiadne zvary. Zámok zablokuje páku a zabráni neúmyselnému uvoľneniu nákladu. Certifikovaná odtrhávacia sila.

Použitie:

Rýchla a jednoduchá manipulácia a preprava plochých a guľatých materiálov s trojnásobnou bezpečnosťou.

Technický opis

maximálna nosnosť okrúhla	100 kg
Rozmer F	133 mm
Rozmer D	79 mm
Rozmer E	63 mm
Rozmer C	79 mm

maximálna nosnosť rovina	200 kg
Maximálna dĺžka rovina	1500 mm
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla	10 mm
Rozmer B	160 mm
Rozmer A	110 mm
maximálny Ø rovná	300 mm
Hmotnosť	4,5 kg
minimálna hrúbka steny materiálu rovina	20 mm
Rozmer G	35 mm
Druh produktu	Magnet na zdvíhanie bremien