



Magnet pre zdvíhanie bremien MaxX, Maximálna nosnosť (rovná): 600kg



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	382001 600
GTIN	
Trieda položky	38D

Popis

Prevedenie:

Kompaktný a robustný dizajn s neodymovými permanentnými magnetmi. Princíp „neutrálnej koruny“ zabraňuje magnetickému rozptylu a nežiaducim silám priťahovania k susedným nákladom. Konštantný výkon je zaručený vďaka základnému telu, ktoré je vyrobené z jedného bloku a nemá žiadne zvary. Zámok zablokuje páku a zabráni neúmyselnému uvoľneniu nákladu. Certifikovaná odtrhávacia sila.

Použitie:

Rýchla a jednoduchá manipulácia a preprava plochých a guľatých materiálov s trojnásobnou bezpečnosťou.

Technický opis

minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla	15 mm
Rozmer E	88 mm
maximálny Ø rovná	400 mm
maximálna nosnosť rovina	600 kg
Rozmer D	101 mm

Maximálna dĺžka rovina	2000 mm
Rozmer A	234 mm
minimálna hrúbka steny materiálu rovina	25 mm
Rozmer G	52 mm
Rozmer B	285 mm
maximálna nosnosť okrúhla	250 kg
Rozmer F	176 mm
Rozmer C	106 mm
Hmotnosť	18 kg
Druh produktu	Magnet na zdvíhanie bremien