



Kombinované kladivo, Ø hlavy kladiva: 32mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	754890 32
GTIN	4016134010293
Trieda položky	73V

Popis

Prevedenie:

Kombinované **zámočnicke a mäkké kladivo**, bočné strany navyše s nárazovými plochami na prácu v stiesnených priestoroch. Hlava z vysoko tvrdenej ocele s vymeniteľnou ochrannou vložkou z nylonu odolného proti opotrebovaniu – tvrdosť podľa Shorea približne 68D. S nerozbitnou násadou so skleneným vláknom „Ultratec“.

Náhradný diel:

Nylonová vložka č. 754895.

Technický opis

Materiál násady	sklenené vlákno
Celková dĺžka	320 mm
Séria	Ultratec DUO
Materiál vložky	nylon, biela
Ø hlavy kladiva	32 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	108 mm
Rozmer hlavy kladiva	31×31 mm
Hmotnosť	0,53 kg
bez spätného rázu	nie
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložka Ø hlavy kladiva 32

754895 32