



## Kombinované kladivo, Ø hlavy kladiva: 35mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	754890 35
GTIN	4016134010309
Trieda položky	73V

### Popis

#### Prevedenie:

Kombinované **zámočnicke a mäkké kladivo**, bočné strany navyše s nárazovými plochami na prácu v stiesnených priestoroch. Hlava z vysoko tvrdenej ocele s vymeniteľnou ochrannou vložkou z nylonu odolného proti opotrebovaniu – tvrdosť podľa Shorea približne 68D. S nerozbitnou násadou so skleným vláknom „Ultratec“.

#### Náhradný diel:

Nylonová vložka č. 754895.

### Technický opis

Materiál násady	sklenené vlákno
Celková dĺžka	324 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	114 mm
Séria	Ultratec DUO
Rozmer hlavy kladiva	34x34 mm
Hmotnosť	0,66 kg
Materiál púzdra	kalená oceľ, indukčne tvrdená
Materiál vložky	nylon, biela, tvrdá (jednostranná)
Ø hlavy kladiva	35 mm
bez spätného rázu	nie

Druh produktu

Kladivo

---

**Príslušenstvo**

Náhradná nylonová vložka Ø hlavy kladiva 35

754895 35