



Kombinované kladivo, Ø hlavy kladiva: 40mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	754890 40
GTIN	4016134010316
Trieda položky	73V

Popis

Prevedenie:

Kombinované **zámočnicke a mäkké kladivo**, bočné strany navyše s nárazovými plochami na prácu v stiesnených priestoroch. Hlava z vysoko tvrdenej ocele s vymeniteľnou ochrannou vložkou z nylonu odolného proti opotrebovaniu – tvrdosť podľa Shorea približne 68D. S nerozbitnou násadou so skleným vláknom „Ultratec“.

Náhradný diel:

Nylonová vložka č. 754895.

Technický opis

Rozmer hlavy kladiva	38x38 mm
Materiál násady	sklenené vlákno
Dĺžka hlavy s nástavcov	124 mm
Séria	Ultratec DUO
Hmotnosť	1 kg
Materiál vložky	nylon, biela, tvrdá (jednostranná)
Materiál púzdra	kalená oceľ, indukčne tvrdená
Celková dĺžka	357 mm
Ø hlavy kladiva	40 mm
bez spätného rázu	nie

Druh produktu

Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložka Ø hlavy kladiva 40

754895 40