

# AEG

## Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: BS18SBL2-2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070222 BS18SBL2-2
GTIN	4058546403416
Trieda položky	07A

### Popis

Prevedenie:

AEG – Akumulátorový vrtací skrutkovač Robustný, praktický 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s P/L chodom. Rýchlopínacie vrtacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena. Rukoväť s mäkkou rukoväťou pre vysoký používateľský komfort. LED osvetlenie pracovného priestoru. Bezkefový motor Subcompact Motor s krútiacim momentom až 65 Nm. 24-stupňové nastavenie uťahovacieho momentu.

Norma:

Robustný, praktický 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s pravotočivým/ľavotočivým chodom. Rýchlopínacie vrtacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena. Rukoväť s mäkkou rukoväťou pre vysoký používateľský komfort.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x akumulátora 18 V/2,0 Ah, nabíjačky, prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073820 a č. 073846 - č. 073848. Vhodné nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073841 a č. 073844.

### Technický opis

maximálne otáčky 2. stupeň	1750 min <sup>-1</sup>
Napätie akumulátora	18 V
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálny krútiaci moment tvrdý	65 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Konštrukcia motora	bezkefový motor Subcompact
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,3 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm
Označenie výrobcu	BS 18 SBL2
Balenie	Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	AEG typ B 18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
typické použitie	Strong
Kapacita akumulátora	2 Ah
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	18V
USP2	upínacie skľučovadlo FIXTEC, s funkciou Softgrip