



## Ultrazvukový čistiaci prístroj Elmasonic Select, Typ: 3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082000 3
GTIN	4250004100480
Trieda položky	04S

### Popis

#### Prevedenie:

Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe. Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.

Výkonné a individuálne – to sú ultrazvukové čistiace zariadenia série Elmasonic Select.

- **5 ultrazvukových režimov.**
- **Možnosť uložiť 4 individuálne čistiace programy.**
- **Prehľadný displej so zobrazením všetkých relevantných parametrov čistenia.**
- **Zvuková a vizuálna spätná väzba o prevádzkovom stave.**
- **Vaňa z ťahanej ušľachtilej ocele**

Toto vyhotovenie nemá uzatvárací ventil na zadnej strane zariadenia.

#### Rozsah balenia:

Bez vkladacieho koša.

#### Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie. Vhodný vkladací košík nájdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukové čistiace prostriedky a prostriedky na ochranu proti korózii nájdete pod č. 088015 – 088019.

### Technický opis

Označenie výrobcu	Select 30
Čistiaca vaňa Výška	95 mm
Menovité napätie	220 - 240 V
Dĺžka Vkladací kôš	195 mm
Dĺžka stroja	305 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Šírka stroja	170 mm
Šírka Vkladací kôš	105 mm
Vykurovací výkon	200 W
Hmotnosť	3,6 kg
Ultrazvuk špičkový výkon	480 W
Objem	2,7 l
Odporúčaný pracovný objem	1,6 l
Druh produktu	Ultrazvukový čistiaci prístroj

## Príslušenstvo

Vkladací kôšSelect 3

082101 3