



## Ultrazvukový čistiaci prístroj Elmasonic Select, Typ: 6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082000 6
GTIN	4250004100503
Trieda položky	04S

### Popis

#### Prevedenie:

Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe. Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.

Výkonné a individuálne – to sú ultrazvukové čistiace zariadenia série Elmasonic Select.

- **5 ultrazvukových režimov.**
- **Možnosť uložiť 4 individuálne čistiace programy.**
- **Prehľadný displej so zobrazením všetkých relevantných parametrov čistenia.**
- **Zvuková a vizuálna spätná väzba o prevádzkovom stave.**
- **Vaňa z ťahanej ušľachtilej ocele**

#### Rozsah balenia:

Bez vkladacieho koša.

#### Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie. Vhodný vkladací košík nájdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukové čistiace prostriedky a prostriedky na ochranu proti korózii nájdete pod č. 088015 – 088019.

### Technický opis

Šírka Vkladací kôš	115 mm
Dĺžka stroja	370 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Čistiaca vaňa Výška	145 mm
Ultrazvuk špičkový výkon	600 W
Vykurovací výkon	400 W
Hmotnosť	5,2 kg
Označenie výrobcu	Select 60
Šírka stroja	210 mm
Dĺžka Vkladací kôš	255 mm
Menovité napätie	220 - 240 V
Objem	5,9 l
Odporúčaný pracovný objem	4,3 l
Druh produktu	Ultrazvukový čistiaci prístroj

## Príslušenstvo

Vkladací kôšSelect 6	082101 6
----------------------	----------