



Ultrazvukový čistiaci prístroj Elmasonic Select, Typ: 30



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082000 30
GTIN	4250004100565
Trieda položky	04S

Popis

Prevedenie:

Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe. Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.

Výkonné a individuálne – to sú ultrazvukové čistiace zariadenia série Elmasonic Select.

- **5 ultrazvukových režimov.**
- **Možnosť uložiť 4 individuálne čistiace programy.**
- **Prehľadný displej so zobrazením všetkých relevantných parametrov čistenia.**
- **Zvuková a vizuálna spätná väzba o prevádzkovom stave.**
- **Vaňa z ťahanej ušľachtilej ocele**

Rozsah balenia:

Bez vkladacieho koša.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie. Vhodný vkladací košík nájdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukové čistiace prostriedky a prostriedky na ochranu proti korózii nájdete pod č. 088015 – 088019.

Technický opis

Vykurovací výkon	1200 W
------------------	--------

Označenie výrobcu	Select 300
Šírka stroja	360 mm
Dĺžka stroja	575 mm
Čistiaca vaňa Výška	195 mm
Menovité napätie	220 - 240 V
Dĺžka Vkladací kôš	455 mm
Ultrazvuk špičkový výkon	1200 W
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Hmotnosť	12,2 kg
Šírka Vkladací kôš	250 mm
Objem	27,5 l
Odporúčaný pracovný objem	22 l
Druh produktu	Ultrazvukový čistiaci prístroj

Príslušenstvo

Vkladací kôš Select 30	082101 30
------------------------	-----------