



Ultrazvukový čistiaci prístroj Elmasonic Select, Typ: 50



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082000 50
GTIN	4250004100572
Trieda položky	04S

Popis

Prevedenie:

Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe. Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.

Výkonné a individuálne – to sú ultrazvukové čistiace zariadenia série Elmasonic Select.

- **5 ultrazvukových režimov.**
- **Možnosť uložiť 4 individuálne čistiace programy.**
- **Prehľadný displej so zobrazením všetkých relevantných parametrov čistenia.**
- **Zvuková a vizuálna spätná väzba o prevádzkovom stave.**
- **Vaňa z ťahanej ušľachtilej ocele**

Rozsah balenia:

Bez vkladacieho koša.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie. Vhodný vkladací košík nájdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukové čistiace prostriedky a prostriedky na ochranu proti korózii nájdete pod č. 088015 – 088019.

Technický opis

Šírka stroja	425 mm
Čistiaca vaňa Výška	290 mm
Hmotnosť	30,4 kg
Menovité napätie	220 - 240 V
Vykurovací výkon	1600 W
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Šírka Vkladací kôš	300 mm
Označenie výrobcu	Select 500
Dĺžka stroja	775 mm
Dĺžka Vkladací kôš	460 mm
Ultrazvuk špičkový výkon	2160 W
Objem	49,7 l
Odporúčaný pracovný objem	40,3 l
Druh produktu	Ultrazvukový čistiaci prístroj

Príslušenstvo

Vkladací kôš Select 50	082101 50
------------------------	-----------