



Ultrazvukový čistiaci prístroj Elmasonic xtra TT, Typ: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082001 3
GTIN	4250004100282
Trieda položky	04S

Popis

Prevedenie:

Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe. Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.

Výkonné ultrazvukové čistenie série Elmasonic xtra TT na použitie Heavy-Duty.

- **Viac ultrazvukového efektu vďaka prepínateľnej dynamickej funkcii.**
- **Integrovaná funkcia Sweep pre rovnomerné rozloženie zvuku v čistiacom kúpeli.**
- **Vizuálne upozornenie na maximálnu teplotu na ochranu citlivých častí.**
- **Individuálna regulácia času a teploty.**
- **Priehľadný ovládací panel odolný voči striekajúcej vode.**

Rozsah balenia:

Bez vkladacieho koša.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie. Príslušný vkladací kôš nájdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukové čistiace prostriedky a prostriedky na ochranu proti korózii nájdete pod č. 088015 – 088019.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
----------------------	-------------------

Vykurovací výkon	140 W
Šírka Vkladací kôš	112 mm
Ultrazvuk špičkový výkon	400 W
Dĺžka stroja	360 mm
Označenie výrobcu	xtra TT 30H
Menovité napätie	220 - 240 V
Čistiaca vaňa Výška	100 mm
Šírka stroja	230 mm
Dĺžka Vkladací kôš	196 mm
Hmotnosť	6 kg
Objem	3 l
Odporúčaný pracovný objem	2 l
Druh produktu	Ultrazvukový čistiaci prístroj

Príslušenstvo

Vkladací kôšxtra TT 3	082104 3
-----------------------	----------