



Ultrazvukový čistiaci prístroj Elmasonic xtra ST, Typ: 160



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082002 160
GTIN	4250004100350
Trieda položky	04S

Popis

Prevedenie:

Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe. Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.

Elmasonic xtra ST je ultrazvuková jednotka pre najťažšie znečistenie a je vhodná najmä pre najvyššie nároky v oblasti priemyselného čistenia.

- **2 voliteľné ultrazvukové frekvencie (25 kHz pre najodolnejšie nečistoty a 45 kHz pre jemné čistenie).**
- **Integrovaná funkcia Sweep na rovnomerné rozloženie zvuku v čistiacom kúpeli.**
- **Prepínateľná pulzná funkcia zvyšuje špičkový výkon ultrazvuku.**
- **Dynamická funkcia (výkon ultrazvuku možno dočasne zvýšiť až o 20 %).**
- **Robustný zásobník vyrobený zo zvaranej nehrdzavejúcej ocele.**

Rozsah balenia:

Bez vkladacieho koša.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie. Príslušný vkladací kôš nájdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukové čistiace prostriedky a prostriedky na ochranu proti korózii nájdete pod č. 088015 – 088019.

Vhodné protihlukové kryty nájdete pod č. 082105. Ďalšie príslušenstvo je k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Dĺžka Vkladací kôš	480 mm
Šírka Vkladací kôš	525 mm
Menovité napätie	400 V
Vykurovací výkon	7500 W
Dĺžka stroja	935 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Označenie výrobcu	xtra ST 1600H
Hmotnosť	93 kg
Čistiaca vaňa Výška	415 mm
Ultrazvuk špičkový výkon	7200 W
Šírka stroja	865 mm
Objem	156,3 l
Odporúčaný pracovný objem	133 l
Druh produktu	Ultrazvukový čistiaci prístroj

Príslušenstvo

Vkladací kôšxtra ST 160	082103 160
Protihlukový krytxtra ST 160	082105 160