



Ultrazvukový čistiaci prístroj Elmasonic xtra ST, Typ: 60



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082002 60
GTIN	4250004100343
Trieda položky	04S

Popis

Prevedenie:

Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe. Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.

Elmasonic xtra ST je ultrazvuková jednotka pre najťažšie znečistenie a je vhodná najmä pre najvyššie nároky v oblasti priemyselného čistenia.

- **2 voliteľné ultrazvukové frekvencie (25 kHz pre najodolnejšie nečistoty a 45 kHz pre jemné čistenie).**
- **Integrovaná funkcia Sweep na rovnomerné rozloženie zvuku v čistiacom kúpeli.**
- **Prepínateľná pulzná funkcia zvyšuje špičkový výkon ultrazvuku.**
- **Dynamická funkcia (výkon ultrazvuku možno dočasne zvýšiť až o 20 %).**
- **Robustný zásobník vyrobený zo zvaranej nehrdzavejúcej ocele.**

Rozsah balenia:

Bez vkladacieho koša.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie. Príslušný vkladací kôš nájdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukové čistiace prostriedky a prostriedky na ochranu proti korózii nájdete pod č. 088015 – 088019.

Vhodné protihlukové kryty nájdete pod č. 082105. Ďalšie príslušenstvo je k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Čistiaca vaňa Výška	330 mm
Dĺžka stroja	825 mm
Menovité napätie	400 V
Šírka stroja	595 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Dĺžka Vkladací kôš	415 mm
Šírka Vkladací kôš	255 mm
Označenie výrobcu	xtra ST 600H
Vykurovací výkon	1400 W
Hmotnosť	55 kg
Ultrazvuk špičkový výkon	3600 W
Objem	56,3 l
Odporúčaný pracovný objem	45 l
Druh produktu	Ultrazvukový čistiaci prístroj

Príslušenstvo

Protihlukový krytxtra ST 60	082105 60
Vkladací kôšxtra ST 60	082103 60