



Ultrazvukový čistiaci prístroj Elmasonic Easy 1, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082003 1
GTIN	4250004100626
Trieda položky	04S

Popis

Prevedenie:

Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe. Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.

Výkonné a určené pre začiatočníkov – to sú ultrazvukové čistiace zariadenia radu Elmasonic Easy.

- **2 ultrazvukových režimov.**
- **Teplotu možno nastaviť v krokoch po 5 °C.**
- **Elektronický vodiaci spínač a LED displej všetkých prevádzkových stavov.**
- **Zvuková a vizuálna spätná väzba o prevádzkovom stave.**
- **Vaňa z ťahanej ušľachtilej ocele.**

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah balenia:

Bez vkladacieho koša.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie. Vhodný nasadzovací kôš nájdete pod č. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L) Ultrazvukové čistiace prostriedky a prostriedky na ochranu proti korózii pod 088015 – 088019.

Technický opis

Dĺžka stroja	235 mm
Výška stroja	200 mm
Čistiaca vaňa Výška	55 mm
Objem	0,9 l
Hmotnosť	2 kg
Odporúčaný pracovný objem	0,7 l
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Šírka Vkladací kôš	70 mm
Vykurovací výkon	60 W
Označenie výrobcu	Elmasonic Easy 1L
Objem čistiacej vane	1 l
Dĺžka Vkladací kôš	155 mm
Čistiaca vaňa Dĺžka	185 mm
Šírka stroja	135 mm
Čistiaca vaňa Šírka	80 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Menovité napätie	220 - 240 V
Druh produktu	Ultrazvukový čistiaci prístroj

Príslušenstvo

Vkladací kôšEasy 1	082102 1
--------------------	----------