

Mitutoyo**Digitálny 2D výškomer Linear Height, Typ: 600FG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky

445395 600FG

GTIN

Trieda položky

44B

Popis**Prevedenie:**

- **Dokonalá kombinácia multifunkčnosti a najvyššej presnosti v tejto triede zariadení.**
- **Intuitívne ovládanie vďaka prehľadnému menu vrátane 21 jazykov.**
- **8,4-palcová dotyková obrazovka s farebným displejom a podsvietením.**
- **Pneumatický hnací mechanizmus.**
- **Automatická sekvencia naučených častí programov.**
- **Vynikajúca vizualizácia porovnania tolerancie GO/ \pm NG.**
- **Samostatná prevádzka vďaka akumulátoru. Čas prevádzky cca 4 hodiny. Druhý akumulátor možno namontovať dodatočne.**
- **Vstup DIGIMATIC pre digitálne odchýlkomery.**
- **Výstup DIGIMATIC pre U-Wave alebo tlačiareň.**
- **Výsledky merania vytlačte pomocou tlačiarne dokladov/tlačiarne Digimatic č. 498701 alebo ich preneste do počítača prostredníctvom bezdrôtovej komunikácie (kábel USB/USB kľúč).**

S držiakom pre lepšiu manipuláciu s prístrojom.

Rozsah balenia:

Vrátane guľôčkového snímača \varnothing 5 mm s upínaním, kalibračný blok (aj pre kužeľový snímač) napájací zdroj, 1x NiMH akumulátor a kryt.

Technický opis

Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm)	$\pm(1,1+0,6L/600) \mu\text{m}$
Celková výška	996 mm
Hmotnosť	26,1 kg
Druh batérie	nikel-metal hydrid
maximálny rozsah použitia	0 - 972 mm
Prevedenie	s rukoväťou
Séria	LH-600
Kroková hodnota čísl prepínateľná	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Odchýlka od kolmosti (čelná)	5 μm
Opakovateľnosť Úroveň	0,4 μm
Rozsah merania	0 - 600 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Priamosť	4 μm
Metóda pojazdu s meracími bežcami	pneumatická
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Meracia sila	1 N
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Uhlopriečka displeja	21,3 cm
Displej s podsvietením	áno
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Výškomer

Služby

024000 1000

Kalibrácia Digitálny výškomer maximálny rozsah merania 1000

Kalibrácia DAkkSDigitálny výškomer maximálny rozsah merania 1000

024010 1000

Príslušenstvo

Miniprocessor/tlačiareň DP-1 VA Typ DP1VA

498701 DP1VA