

Mitutoyo**Digitálny 2D výškomer Linear Height, Typ: 600F****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky

445395 600F

GTIN

Trieda položky

44B

Popis**Prevedenie:**

- Dokonalá kombinácia multifunkčnosti a najvyššej presnosti v tejto triede zariadení.
- Intuitívne ovládanie vďaka prehľadnému menu vrátane 21 jazykov.
- 8,4-palcová dotyková obrazovka s farebným displejom a podsvietením.
- Pneumatický hnací mechanizmus.
- Automatická sekvencia naučených častí programov.
- Vynikajúca vizualizácia porovnania tolerancie GO/ \pm NG.
- Samostatná prevádzka vďaka akumulátoru. Čas prevádzky cca 4 hodiny. Druhý akumulátor možno namontovať dodatočne.
- Vstup DIGIMATIC pre digitálne odchýlkomery.
- Výstup DIGIMATIC pre U-Wave alebo tlačiareň.
- Výsledky merania vytlačte pomocou tlačiarne dokladov/tlačiarne Digimatic č. 498701 alebo ich preneste do počítača prostredníctvom bezdrôtovej komunikácie (kábel USB/USB kľúč).

Rozsah balenia:

Vrátane guľôčkového snímača \varnothing 5 mm s upínaním, kalibračný blok (aj pre kužeľový snímač) napájací zdroj, 1x NiMH akumulátor a kryt.

Technický opis

Celková výška	996 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Odchýlka od kolmosti (čelná)	5 μ m
Meracia sila	1 N
Metóda pojazdu s meracími bežcami	pneumatická
Prevedenie	bez rukoväti
Priamosť	4 μ m
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Rozsah merania	0 - 600 mm
Séria	LH-600
Druh batérie	nikel-metal hydrid
Hmotnosť	26,1 kg
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ μ m
maximálny rozsah použitia	0 - 972 mm
Opakovateľnosť Úroveň	0,4 μ m
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Uhlopriečka displeja	21,3 cm
Displej s podsvietením	áno
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Výškomer

Služby

Kalibrácia Digitálny výškomer maximálny rozsah merania 1000

024000 1000

Kalibrácia DAkkSDigitálny výškomer maximálny rozsah
merania 1000

024010 1000

Príslušenstvo

Miniprocessor/tlačiareň DP-1 VA Typ DP1VA

498701 DP1VA